



## WC F/ATLANTIS

SKU WCS-31-0047

La serie Atlantis para fluxores está diseñada para ser utilizada en proyectos institucionales, entregando funcionalidad y calidad.  
Sanitario Dual con entrada posterior para Fluxor.


Marca	Klipen	Serie	Atlantis
Origen	China	Tipo de Producto	Sanitario
Instalación	No Suspendido	Conexión	Spud (Incluido)
Material	Porcelana Vitrificada	Color	Blanco
Terminación	Brillante	Incluye	Fijaciones, Asiento y Tapa Cierre Suave, Spud, Manguito Muro
Complementos	Sistema de Accionamiento, Asiento Aro Partido, Manguito Piso	Garantía	De por Vida en Loza Sanitaria Asiento 2 Años
Tipo de Descarga	Dual	Accionamiento	No Aplica
Sistema de Descarga	Arrastre	Distancia de Descarga	Muro 180 mm Piso Mín. 190 mm Máx. 240 mm
Consumo	Según Sistema de Accionamiento	Presión de Trabajo Recomendada	3-4 BAR
Gramos de Descarga	130 G	Botón de Descarga	No Aplica
Tipo de Asiento	Redondo Bisagras Plásticas	Compatible con Zócalo	No
Certificación	CESMEC		

## ATRIBUTOS



BRILLO

## DIBUJO TÉCNICO



Tolerancia +/- 3% norma ASME A111. Puede haber variación de medidas entre una producción a otra.

OBSERVACIONES

### OBSERVACIONES

La garantía de por vida aplica solo por defectos de fábrica, excluye cualquier daño generado por mal uso o mala instalación.

## COMPONENTES INCLUIDOS

WCS-02-0040 - VS F/ATLANTIS

WCS-02-0041 - AS WC ATLANTIS SLOW CLOSE

WCS-01-0013 - FIJACIONES WC L UNIVERSAL

CHS-09-0004 - SPUD/30

HID-09-0186 - MANGUITO MURO KLIPEN (DESCARGA 180 MM)

## COMPLEMENTOS

WCS-09-0232 - MANGUITO PISO L (MÍNIMO 190 MM MÁXIMO 240 MM)

WCS-09-0233 - MANGUITO PISO S (MÍNIMO 240 MM MÁXIMO 300 MM)

WCS-02-0234 - AS PARTIDO SANTORINI ADA-N SLOW CLOSE UREA

## COMPATIBILIDAD SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

SLN-04-0019 – FLUXOR WC REGAL 120/1.6 C/TUBO CURVO EXP

SLN-04-0053 – FLUXOR WC ROYAL 152/1.6 6-3/4 LDIM EMP + CHS-09-0041 PLACA DE REGISTRO PARA FLUXOR EMP

ROC-04-1331 – FLUXOR WC AQUALINE PLUS S/TUBO EXP + ROC-04-1332 TUBO CURVO FLUXOR WC AQUALINE PLUS EXP

GNB-04-0017 – FLUXOR WC TEMPORIZADO 1040 06 EXP + GNB-04-0021 TUBO EXTENSIBLE WC VALVULA DESCARGA EMP

ROC-04-1330 – FLUXOR WC AQUA EMP

IKL-04-0014 – FLUXOR WC PUBLIC TEMPORIZADO EMP

IKL-04-0059 FLUXOR WC MEMBRANA PUBLIC C TUBO CURVO EXP

*Consultar más compatibilidades*

## RECOMENDACIONES

Para limpiar usar siempre un paño suave y limpio; nunca productos abrasivos como esponjas o paños de microfibra. Nunca usar productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, ácido fórmico, lejía blanqueadora con cloro o ácido acético: son demasiado agresivos. Los productos de limpieza que contienen ácido fosfórico solo pueden utilizarse con limitaciones.

